

X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/

Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>

Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>

Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>

ビーズ株式会社 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号
TEL：050-5305-9905 平日10:00～13:00 / 14:00～17:00
土日祝休 / 盆休 / 年末年始休

〈お問い合わせ先〉



<https://www.be-s.co.jp/contact>

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

© 2026 be-s Co.,Ltd.



モッテコ・ウサーモ2

FOR USE IN JAPAN

MG1-231-TN (タン)

MG1-231-BK (ブラック)

- ご使用前にこの説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 本製品はダブルウォールタンブラーです。本来の目的以外での使用はしないでください。

🚫 禁止事項

- 飲み物を入れる以外の目的で使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。やけどや怪我の原因となります。
- 強くぶつかけたり、床に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。破損や保温・保冷不良の原因となります。
- 火のそばに置かないでください。やけどや破損、変色の原因となります。
- 煮沸しないでください。破損の原因となります。
- 冷凍庫に入れしないでください。破損の原因となります。
- 電子レンジ、IHコンロ、ガスコンロ、オーブンで使用しないでください。破損ややけどの原因となります。
- ヒビや割れなどの破損が生じた場合は使用をおやめください。
- 飲み物を入れた状態で長く放置しないでください。飲み物の腐敗や変質の原因になります。
- ドライアイスまたは炭酸飲料は入れしないでください。
- 本体底面に貼られているシールは真空構造を守るためのものですので、剥がさないでください。さびや保温・保冷不良の原因となります。

⚠️ 取扱い上の注意

- 初めてご使用いただく前に、不具合などが目視できないことをご確認ください。
- 全体をよく洗ってからご使用ください。
- 飲み物は飲み口より1cm程度少なめに入れてご使用ください。
- 本製品は完全密封ではありません。傾けたり倒したりすると中身がこぼれ出る可能性がありますのでご注意ください。
- 飲み物を入れる際は、フタを確実に閉めてご使用ください。
- 熱い飲み物を入れると、口部が熱くなり火傷の恐れがありますのでご注意ください。
- 色の濃い飲み物および合成着色料が使われている飲み物により、本製品に色がつくことがあります。
- ドリンクホルダーとして使用する場合、カップのサイズにより使用できない場合があります。
- 保温、保冷効力は実際の使用状況により異なります。

⚠️ お手入れ上の注意


- ご使用後はすぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- 塩素系漂白剤を使用しないでください。さびや保温・保冷不良などの原因となります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
さびや傷、故障の原因となります。
- 漬け置きしないでください。製品の隙間に水が侵入して故障の原因となります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかいスポンジやボトルブラシに含ませて洗います。水気を拭き取って十分乾燥させてください。
- 食器洗浄機は使用しないでください。

各部の名称およびセット内容

① 本体



② フタ



③ パッキン（取り外し可）

品質表示

品名	ステンレス製タンブラー
実容量	0.35L
保温効力	43.7°C（6時間）
保冷効力	10.2°C（6時間）
材料の種類	本体：ステンレス鋼 フタ：AS樹脂、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー パッキン：シリコーンゴム
製造国	中国

※保温効力とは、室温が20°C±2°Cで無風に近い状態の部屋に2時間以上放置した試料に沸騰水200mlを入れ、通常使用する状態で6時間放置した後、内容湯の温度を測定した値です。

※保冷効力とは、室温が20°C±2°Cで無風に近い状態の部屋に2時間以上放置した試料に4°C以下の冷水200ml（氷は含めない。）を入れ、通常使用する状態で6時間放置した後、内容水の温度を測定した値です。